

IHR ZUBEHÖR

Neuigkeiten 2017

*Wenn HÖREN
Hilfe braucht!*



lisa Gateway & signalux Gateway

Signalisierung überall wo Sie sind. Mit der neuen Humantechnik App für ihre Lichtsignalanlage „lisa Funk“ oder „signalux“.

Löst ein Sender zu Hause aus, zeigt es Ihr Smartphone an. Der sogenannte Gateway-Empfänger dient dabei als Schnittstelle zwischen Signalanlage und Ihrem Router. Im Prinzip sogar rund um den Globus. Die dazugehörige App für iOS und Android gibt es kostenlos in dem jeweiligen App-Store.



iBell-2

Das neue iBell 2 erhältlich in schwarz und silber-metallic. Egal ob Smartphone oder Tablet - der batteriebetriebene iBell 2 registriert die Vibrationsimpulse und signalisiert mittels hellem Licht.



CM-2.4

Mit der drahtlosen digitalen Übertragung der Audiosignale auf dem 2.4 GHz Frequenzband verwendet das Kommunikationssystem CM-2.4 die derzeit hochwertigste Funk-Übertragungstechnik. Das Ergebnis ist ein kristallklarer Klang und gegenüber herkömmlichen Verfahren eine deutlich bessere Qualität.

Das persönliche Kommunikationssystem besteht aus einem Sender für die Begleitung des Schwerhörigen, des Höreräteträgers oder CI-Trägers und einem Empfangsgerät, welches mit unterschiedlichen Hörkomponenten ausstatten kann - vorzugsweise mit einer Tele-schlinge.



CM 2.4 Set mit einigem an Zubehör und mit einem praktischen Softkoffer zum Transport.



SmartShaker

Bluetooth-Vibrationskissen, drahtlos über die Smartphone App ansteuerbar. Ergänzendes Vibrations-Weck-Signal für Menschen, die ihr Smartphone als Wecker nutzen möchten. Starke Vibrationsimpulse, verschiedener Stufen zur Auswahl. Einfache Ansteuerung über eine kostenlose, benutzerfreundliche App, verfügbar für iOS und Android im jeweiligen App Store.

TimeShaker Wow

Der Time Shaker Wow ist ein Digitalwecker mit Vibrationskissen und USB-Ladeschnittstelle. Es ist wahrscheinlich unmöglich, nicht zu erwachen, wenn der Time Shaker pünktlich zur eingestellten Zeit seine Wecksignale aktiviert. Wem der 120-Dezibel-Alarmton dann doch zu laut ist, der kann den Pegel so einstellen wie es angenehm ist. Das trifft auch für das Vibrationskissen zu. Hier können drei Stufen gewählt werden, wobei die dritte und höchste die Bezeichnung „Erdbeben“ trägt.





Wake´n´Shake Curve

Der neue Wecker von Geemarc ist ausgestattet mit einer großen Digitalanzeige, einem Blitzlicht und einem Vibrationskissen. Er verfügt über einen lauten Klingelton bis zu 90 dB. Zusätzlich hat er noch einen USB-Anschluss für die Aufladung Ihres Smartphone oder anderer USB-Geräte.



TCL 400

Der amplicomms TCL 400 ist ein Wecker, der mit extra lautem Signalton und großen, gut lesbaren Ziffern aufwartet. Neben der Akustik verfügt er zudem über Lichtsignale. Ein großer Vorteil des TCL 400 ist die Erkennung von Alarmtönen eines Rauchmelders im nahen Umkreis. Löst der Rauchmelder aus, gibt der Wecker einen akustischen und optischen Alarm wieder. Dank Funkunterstützung stellt sich die Uhr automatisch ein, so braucht der Wecker bei Zeitumstellungen nicht manuell umgestellt werden.

Neue PowerTel Serie

Premiumserie von amplicomms. Hörgerätekompabil. Ausgestattet mit Lichtsignalisierung, lautem Ton und einem gut lesbaren Display.

Schneller Zugriff auf Ihre wichtigsten Kontakte mittels Fototasten am schnurgebundenen Gerät.




Zur Auswahl stehen:

- 1700 - Schnurlostelefon
- 1701 - Zusatzgerät
- 1780 - Schnurlos mit AB
- 1880 - Combo

PowerTel M7510-3G

Nachfolger des beliebten M7500. Außen ein 1,77" LC-Display, innen ein 2,4" LC-Display. Ausgestattet mit einer 3 Megapixel Kamera für Ihre Fotos. Hörgerätekompabil. Die Ruftonlautstärke beträgt +90 dB, die Gesprächslautstärke liegt bei +35 dB. Wie auch beim Vorgänger-Modell, befindet sich auf der Rückseite eine Notruf-Taste.






PowerTel M9500

Ein Smartphone mit vielen Extras – das PowerTel M9500 ist ein internetfähiges Mobiltelefon mit Touch-Funktion, das uneingeschränkt für alle Android-Apps nutzbar ist. Surfen Sie im Internet und informieren Sie sich über die aktuellen Nachrichten oder versenden Sie Fotos an Freunde und Familie. Außerdem ist das einfach bedienbare Smartphone extra laut einstellbar, hörgerätekompatibel und verfügt über eine nützliche Notruffunktion.

SA-40

Einfach praktisch: Via Bluetooth wird der SA-40 von amplicomms mit Ihrem Mobiltelefon verbunden. Anschließend können Sie zwischen drei verschiedenen Betriebsarten wählen: Verwendung als Telefonhörer, Verbindung mit T-Spulen-Hörgerät oder Verwendung als Freisprechgerät. In allen Fällen verstärkt der SA-40 die Stimme Ihres Gesprächspartners bis zu max. 40 dB.





Unser Online-Shop für Kunden & Geschäftspartner www.ihrzubehoer.at/shop

Vermietung einer
Induktionsanlage oder
FM-Anlage

www.ihrzubehoer.at



Verleihung von Induktionsanlage oder FM-Anlage:

Nicht nur ältere Personen sind von Schwerhörigkeit betroffen sondern auch viele Jugendliche und Kinder. Meist tragen diese ein Hörgerät oder Cochlea Implantat (CI). Laute Umgebung und Hintergrundgeräusche machen das Verstehen der Sprache oft sehr schwer. Da eine Induktionsanlage oder FM-Anlage nicht immer fix angeschafft werden kann, bieten wir diese zur Miete an. Für mehr Information schicken wir Ihnen gerne unsere „Rent a Loop“ Broschüre, bei Interesse erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

lisa - Steckersysteme: Revision

Im Zuge einer Revision des >lisa< - Programms hat sich Humantechnik entschlossen, die Modellvielfalt der Steckersysteme deutlich zu reduzieren. So wird künftig jede Funktion nur noch von einem Gerät erfüllt und Geräte mit denselben Funktionen, die auch andere der jeweiligen Linie erfüllen, fertigt Humantechnik bereits seit 2015 nicht mehr. Genauere Informationen finden Sie in unserem Online-Shop bei den jeweiligen Artikeln.



ihr zubeHÖR KG • Otto-Bauer-Gasse 16 • A-1060 Wien
 Telefon: +43 (0) 1 - 604 86 - 30 • Fax: +43 (0) 1 - 604 86 - 32
 E-Mail: verkauf@ihrzubehoer.at • www.ihrzubehoer.at
 Änderungen der Produkte vorbehalten.